



SU213



Campaíha 230 1M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	0,03 A
------------------	--------

Dimensões

Altura	80 mm
Largura	18 mm
Profundidade	65 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 60 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	6 mm ²

Potência

Potência total dissipada em IN	6,50 W
Consumo de energia VA	6,50 VA

Equipamento

Nível sonoro	85
--------------	----