



SU213



## Campaíha 230 1M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

#### Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de funcionamento	0.03 A
Intensidade nominal	0.03 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	65 mm
Altura produto instalado	80 mm
Largura produto instalado	18 mm

#### Frequência

etimfrequency	50 a 0 Hz
---------------	-----------

#### Potência

Potência consumida	6.5 VA
Potência total dissipada em IN	6.5 W

#### Materiais, acabamento, cores

Material	poliamida (PA)
----------	----------------

#### Equipamento

Nível sonoro	85 dB
--------------	-------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...40 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...60 °C