




TG308



#### Kit 4 Leds p/ TXB322/TXB344

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

##### Funções

Módulo de BUS amovível Não

##### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

##### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão de programação e LED vermelho de programação

##### Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

##### Corrente eléctrica

Corrente de alimentação máx. 300 mA

##### Dimensões

Profundidade produto instalado 8 mm

Altura produto instalado 5 mm

Comprimento 37 mm

Largura produto instalado 5 mm

Largura 0 modules

##### Materiais, acabamento, cores

Cor Vermelho

##### Ligação

Secção transversal do condutor (flexível) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

Secção transversal do condutor (rígida) 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

##### Configurações

Modos de configuração possíveis system

##### Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Sim

Composição do kit 4 LEDs encarnados

**Segurança**

---

Índice de protecção IP

IP20

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

**Identificação**

---

Série de design principal

KNX