



Fonte alimentação 24V DC 1A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de saída 1000 mA

Funções

Tensão de saída ajustada Sim

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Potência absorvida em standby 0,20 W

Capacidade

Número de módulos 4

Tensão

Tensão de saída 24 - 24 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

TGA200

