



TGA200



## Fonte alimentação 24V DC 1A

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente de saída 1000 mA

#### Funções

Tensão de saída ajustada Sim

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Potência

Potência absorvida em standby 0,20 W

#### Capacidade

Número de módulos 4

#### Tensão

Tensão de saída 24 - 24 V

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C