



TH101



Interface KNX/USB

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Calha DIN

Configuração

Nº de módulos 2

Compatibilidade

Transmissão protocolos de transmissão compatíveis com USB
1.1/2.0

requisitos do sistema: Requisitos do sistema: Windows 98, 98 SE, ME,
2000, XP e Vista

Conectividade

conectores / terminais com tomada USB tipo B para tráfego de dados
(alimentação de tensão por PC)

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Dimensões

Largura 2 modules

Potência

Potência total dissipada em IN 0.15 W

Potência dissipada no cabo 0.15 W

Armazenamento

Taxa de transferência de dados 9.6 kBd

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material ESPECIAL

Cabo

Comprimento cabo USB máx. 5 m

Configurações

Modos de configuração possíveis system

programar programável com ETS3 de V1,0.0

Equipamento

Tipo de interface USB

Software

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

Aplicação	ligação bus/PC
-----------	----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----