



TJA451

Kit servidor domovea KNX

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação REG

Configuração

Nº de módulos 10

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso Sim

Possibilidade de controlo remoto 1

Interruptores de selecção manual / botões Interruptor de selecção para o modo online / offline

Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation ≈ 150 mA

Dimensões

Largura 10 modules

Armazenamento

Memoria asignada a los iconos/fondos de pantalla 20 MB

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material outro

Material matéria plástica

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Ligação

Número de câmaras IP 10

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

Tipo de ligação Ligação rápida

Configurações

Modos de configuração possíveis system

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Sim

Acessórios incluídos

Acessório para aplicação Android Sim

Acessório para aplicação iOS

Sim

Equipamento

Nº de grupos	100
Número de saídas controláveis	500
Número de clientes	30
Número de arquivo de medição de energia	100
Número de sequencias	50
Número de interfaces USB	3
withconfigurationsoftware	Sim

Software

Software para clientes	Sim
------------------------	-----

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
------------------------------	-----------

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----

Instruções

Texto de indicação

São necessários conhecimentos de redes para o arranque. Requisitos do sistema: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 ou 64 bits).