



TJA470
IK04 IP20

Domovea expert

Características técnicas

Equipamento

Servidor web	Sim
Número de canais	1

Tensão

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Conectividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia	Interface múltipla
---	--------------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Dimensões

Número de unidades de largura	6
-------------------------------	---

Textos

Codificação	Gestão de 4 perfis de utilizador configuráveis
Etiqueta	Porta-etiqueta grande
Função	Conexão local ou à distância do servidor a dispositivos IP terminais, tais como smartphones ou tablets
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect