



TJA470

## IK04 IP20

### Domovea expert

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação Calha DIN

##### Configuração

Nº de módulos 6

##### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Interruptores de selecção manual / botões Interruptor de selecção para o modo online / offline

##### Voltagem

Tensão de serviço 24 V DC

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

##### Corrente eléctrica

currentconsumptionoperation 0.5 A

Mudança de corrente 650 mA

##### Dimensões

Largura 6 modules

##### Alimentação

operatingvoltageiapwrsupply 24 V DC

##### Equipamento

demountingprotection Não

radiointerface Não

irinterface Não

updateable Sim

visualization Sim

webserver Sim

##### Segurança

Grau de contaminação 2

Índice de protecção IP IP20

Classe de protecção Classe II

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento /  
transporte -25...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C  
reduz o tempo de vida)

