



TJA665

IP20

Servidor configuração KNX Easy

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação REG

Configuração

Nº de módulos 6

Comandos e indicadores

Interruptores de selecção manual / botões Interruptor de selecção para o modo online / offline
botão / botão de pressão com botão de programação e LED vermelho de programação

Voltagem

Tensão auxiliar 24 V DC

Tensão de serviço 24 V DC

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas 512

Dimensões

Largura 6 modules

Ligação

Secção transversal do condutor (flexível) 0.75...2.5 mm²

Secção transversal do condutor (rígida) 0.75...2.5 mm²

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Sim

Composição do kit Ferramenta de configuração

Equipamento

Número de saídas 512

updateable Sim

visualization Não

webserver Sim

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C
Identificação	
Série de design principal	KNX
Instruções	
Texto de indicação	São necessários conhecimentos de tecnologia de rede para o arranque. Requisitos do sistema: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.