



TKH180

## Características técnicas

### Funções

suitableforresistancetestordiodes	Não
integratedisdngateway	Não

### Conectividade

iswificompatible	Sim
Categoria do receptor	2
hasconnectionexternalantenna	Não

### Voltagem

Tensão de serviço	5 V DC
Tensão do serviço de BUS	30 V DC

### Dimensões

Profundidade	26.5 mm
Profundidade produto instalado	24.5 mm
Altura produto instalado	75.2 mm
Largura produto instalado	13.8 mm
Altura	203 mm
Largura	77 mm

### Potência

Consumo	máx. 250 mA
Poder de transmissão de rádio	< 25 mW

### Armazenamento

Velocidade da transmissão	150 Mbit/s
---------------------------	------------

### Materiais, acabamento, cores

Color independente de las líneas de diseño	branco
Aparência da superfície	mate

### Ligação

Número de saídas de rádio	máx. 512
---------------------------	----------

### Equipamento

Número de entradas de canal de rádio	máx. 512
fastethernet	Não
Ciclo de trabalho do transmissor	1 %

### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
------------------------------	-----------

