



TR131A



## Acoplador de media RF KNX branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação saliente

#### Conectividade

Protocolo rádio KNX rádio

Categoria do receptor 2

#### Voltagem

Tensão do serviço de BUS 30 V DC

#### Dimensões

Dimensões (LLxllxaa) 203 x 77 x 26,5 mm

#### Frequência

Frequência de transmissão 868 MHz

Frequência de transmissão de rádio 868.3 MHz

#### Potência

Potência total dissipada em IN 2 W

Poder de transmissão de rádio < 25 mW

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

#### Ligação

Tipo de ligação ao Bus bornes de ligação TG008

Número de saídas de rádio máx. 512

conexão bus ligação bus por meio de terminal

#### Equipamento

Número de entradas de canal de rádio máx. 512

#### Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained No

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0...45 °C