



TR351A

IP30

Concentrador RF KNX branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

Módulo de BUS amovível Não

Conectividade

Categoria do receptor 2

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas 32

Dimensões

Dimensões (LLxllxaa) 203 x 77 x 26,5 mm

Frequência

Frequência de transmissão 868 MHz

Frequência de recepção de rádio 868.3 MHz

Potência

Potência total dissipada em IN 2 W

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Ligação

Tipo de ligação ao Bus bornes de ligação TG008

conexão bus ligação bus por meio de terminal

Equipamento

Número de entradas de canal de rádio máx. 32

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0...45 °C