



TRB302A



## Módulo 2 entradas binárias RF KNX pilhas

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Módulo de BUS amovível Não

#### Conectividade

Protocolo rádio KNX rádio

#### Voltagem

Tensão de entrada 5 V

Tensão de serviço 3 V DC

#### Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas 2

Corrente nominal por entrada 0.03 mA

#### Dimensões

Dimensões (LLxllxaa) 48 x 53 x 30 mm

#### Frequência

Frequência de transmissão 868 MHz

Frequência de transmissão de rádio 868.3 MHz

#### Comprimento

Distância máxima da ligação com botões de pressão 5 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN 0.4 W

Poder de transmissão de rádio < 10 mW

#### Medição

Tensão de aquisição de entrada por canal 5V V

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

#### Ligação

Tipo de contactos a ligar a uma entrada Botão de pressão / Interruptor

#### Utilização

Tempo de pulso

mín. 50 ms

---

**Segurança**

Índice de protecção IP

IP30

---

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento

0...45 °C