



TRE301



**IP55**



## BP 1 canal RF KNX IP55

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Montagem Saliente

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

#### Frequência

Frequência de transmissão de rádio 868,30 MHz

#### Conectividade

Categoria do recetor 2

Protocolo Radiofrequência RF KNX

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

#### Tensão

Tensão de funcionamento 3 - 3 V

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 25 mm

Altura 76 mm

Largura 49 mm

#### Materiais

Cor Creme

Código RAL 9010

Material Plástico

Acabamento Brilhante, Mate

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Textos

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, A configuração pode ser facilmente transferida a partir de um dispositivo principal, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Modo de instalação Para fixação por parafuso ou para montagem com fixação adesiva, Para fixação vertical e horizontal