



TRE301



BP 1 canal RF KNX IP55

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência de transmissão de rádio	868,30 MHz
------------------------------------	------------

Conectividade

Categoria do recetor	2
----------------------	---

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
---------------------------	--------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	3 - 3 V
-------------------------	---------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	25 mm
--	-------

Altura	76 mm
--------	-------

Largura	49 mm
---------	-------

Materiais

Cor	Creme
-----	-------

Código RAL	9010
------------	------

Material	Plástico
----------	----------

Acabamento	Brilhante, Mate
------------	-----------------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, A configuração pode ser facilmente transferida a partir de um dispositivo principal, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	---

Modo de instalação	Para fixação por parafuso ou para montagem com fixação adesiva, Para fixação vertical e horizontal
--------------------	--