



TRE301



**IP55**



## BP 1 canal RF KNX IP55

### Características técnicas

#### Arquitectura

Nº de teclas	1
Modo de fixação	saliente

#### Funções

Funções adicionais ETS	ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, 1 controle de botão para cima / para baixo, botão, 2 x alarme, exibição de status
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

funções quicklink	funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de pressão, contacto NO
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
Categoria do receptor	2

#### Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas	1
-----------------------------	---

#### Dimensões

Altura produto instalado	76 mm
Largura produto instalado	49 mm

#### Frequência

Frequência de transmissão	868 MHz
Frequência de transmissão de rádio	868.3 MHz

#### Comprimento

Distância máxima da ligação com botões de pressão	3 mm
---------------------------------------------------	------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem	Saliente
modo de instalação	para fixação vertical e horizontal

#### Equipamento

Número de canais de rádio	2
Número de lentes quicklink	máx. 20 transmissores / receptores

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP55
------------------------	------

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-10...55 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C