



TRE302



IP55



BP 2 canais RF KNX IP55

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

Funções adicionais ETS ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, 1 controle de botão para cima / para baixo, botão, 2 x alarme, exibição de status

funções quicklink funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de pressão, contacto NO

Conectividade

Protocolo rádio KNX rádio

Categoria do receptor 2

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas 2

Dimensões

Altura produto instalado 76 mm

Largura produto instalado 49 mm

Frequência

Frequência de transmissão 868 MHz

Frequência de transmissão de rádio 868.3 MHz

Comprimento

Distância máxima da ligação com botões de pressão 3 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Instalação, montagem

Tipo de montagem Saliente

modo de instalação para fixação vertical e horizontal

Equipamento

Número de canais de rádio 4

Número de lentes quicklink máx. 20 transmissores / receptores

Segurança

Índice de protecção IP IP55

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...55 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C
--	-------------