



TRE302



IP55



BP 2 canais RF KNX IP55

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Saliente

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Frequência

Frequência de transmissão de rádio 868,30 MHz

Conectividade

Categoria do recetor 2

Protocolo Radiofrequência RF KNX

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

Tensão

Tensão de funcionamento 3 - 3 V

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 25 mm

Altura 76 mm

Largura 49 mm

Materiais

Cor Creme

Código RAL 9010

Material Plástico

Acabamento Brilhante, Mate

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Textos

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, A configuração pode ser facilmente transferida a partir de um dispositivo principal, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Modo de instalação Para fixação por parafuso ou para montagem com fixação adesiva, Para fixação vertical e horizontal