




TU404



Telecomando 4 canais RF KNX

Características técnicas

Frequência

Frequência de transmissão 868 - 868 MHz

Tensão

Tensão de funcionamento 6 - 6 V

Conectividade

Protocolo Radiofrequência RF KNX

Categoria do recetor 2

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 4

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP50

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

Dimensões

Altura 83 mm

Largura 46,5 mm

Profundidade 15,80 mm

Equipamento

Com bateria Sim

Bateria

Autonomia da bateria 5 anos

Textos

Função

Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)