




TU404



Telecomando 4 canais RF KNX

Características técnicas

Arquitectura

Nº de teclas 4

Funções

Funções adicionais ETS ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável

função função de reset (de acordo com definição de fábrica)

funções quicklink funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com o botão de configuração

Conectividade

Protocolo rádio KNX rádio

Modulação AM / FM FM

Categoria do receptor 2

Dimensões

Profundidade produto instalado 15.8 mm

Altura produto instalado 83 mm

Dimensões (LLxllxaa) 83 x 46,5 x 15,8 mm

Largura produto instalado 46.5 mm

Frequência

Frequência de transmissão 868 MHz

Frequência de transmissão de rádio 868.3 MHz

Potência

Poder de transmissão de rádio < 10 mW

Alcance

Alcance máx. 30m em interior / 100m em campo aberto

Bateria

Autonomia 5 anos

bateria / armazenamento da bateria com 2 x pilhas de lítio tipo 3 V: CR 2430

Gestão de iluminação LED

LED com LED de configuração

Ligação

conexão bus integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP

Equipamento

Número de canais de rádio 4

Utilização

empty com porta-etiqueta

Segurança

Índice de protecção IP IP50

chave com chaveiro

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...45 °C

poupança de energia baixo requisito de energia intrínseca