



TU406



Telecomando 6 canais RF KNX

Características técnicas

Frequência

Frequência de transmissão 868 - 868 MHz

Tensão

Tensão de funcionamento 6 - 6 V

Conectividade

Protocolo Radiofrequência RF KNX

Categoria do recetor 2

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 6

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

Materiais

Cor Branco

Dimensões

Altura 133,6 mm

Largura 50,2 mm

Profundidade 16 mm

Equipamento

Com bateria Sim

Bateria

Autonomia da bateria 5 anos

Textos

Função

Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)