



## Telecomando 6 canais RF KNX

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência de transmissão 868 - 868 MHz

#### Tensão

Tensão de funcionamento 6 - 6 V

#### Conectividade

Protocolo Radiofrequência RF KNX

Categoria do recetor 2

#### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 6

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP30

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

#### Materiais

Cor Branco

#### Dimensões

Altura 133,6 mm

Largura 50,2 mm

Profundidade 16 mm

#### Equipamento

Com bateria Sim

#### Bateria

Autonomia da bateria 5 anos

#### Textos

Função

Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

TU406

