



TXA100

IP20

Kit Configurador KNX Easy

Características técnicas

Comandos e indicadores

Interruptores de selecção manual / botões	Interruptor de selecção para o modo online / offline
botão / botão de pressão	com botão de programação e LED vermelho de programação

Voltagem

Tensão de serviço	230 V AC
Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC

Dimensões

Dimensões (LLxllxaa)	41.5x33x10 cm
----------------------	---------------

Ligação

acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Sim
Composição do kit	Ferramenta de configuração + ponto de acesso WIFI + Fonte de alimentação 1x 30VDC + 1x 24VDC

Equipamento

updateable	Sim
visualization	Não
webserver	Sim

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----

Instruções

Texto de indicação	São necessários conhecimentos de tecnologia de rede para o arranque. Requisitos do sistema: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------