


TXA304



Módulo 4 entradas binárias 230V KNX

Características técnicas

Funções

Módulo de BUS amovível Não

Funções easy link

Funções de comutação, funções de regulação, funções de prioridade, funções de cena, funções de aquecimento e funções de temporização

Funções adicionais ETS

ETS funções adicionais: transmissor de valor 1 e 2 bytes, modo de 2 canais, função de mudança de nível

Configuração

Nº de módulos 4

Comandos e indicadores

Comando por botões de pressão luminosos 10 mA

Voltagem

Tensão de entrada 230 V

Tensão de entrada 230 V AC

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Tensão do sinal 230 V AC

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas 4

Dimensões

Profundidade produto instalado 69 mm

Altura produto instalado 90 mm

Comprimento 35 mm

Largura produto instalado 71 mm

Largura 4 modules

Comprimento

Distância máxima da ligação com botões de pressão 100 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 0.1 W

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Material matéria plástica

Instalação, montagem

Ligação

Seção transversal do condutor (flexível)	0.75...2.5 mm ²
Secção transversal do condutor (rígida)	0.75...2.5 mm ²
Tipo de contactos a ligar a uma entrada	Botão de pressão / Interruptor
acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal

Configurações

Modos de configuração possíveis	system
---------------------------------	--------

Equipamento

Número de saídas	0
------------------	---

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----