



TXA304



Módulo 4 entradas binárias 230V KNX

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação EIB

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada 4

Conectividade

Sistema bus RF KNX Não

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária Não

Frequência RF bidirecional Não

Com bateria Não

Para controlo AVAC Não

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Apenas para uso interno

Número de meio módulos de 17,5 mm 4

Iluminação

Controlo de LED Não

Materiais

Material Plástico

Cor Cinzento-claro

Código RAL 7035

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

Tensão

Tensão de entrada 230 - 230 V

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)