



TXA306

## Módulo 6 entradas bin. universais KNX

### Características técnicas

#### Funções

Módulo de BUS amovível Não

Funções easy link

Funções de comutação, funções de regulação, funções de prioridade, funções de cena, funções de aquecimento e funções de temporização

Funções adicionais ETS

ETS funções adicionais: transmissor de valor 1 e 2 bytes, modo de 2 canais, função de mudança de nível

#### Configuração

Nº de módulos 6

#### Comandos e indicadores

Comando por botões de pressão luminosos 5 mA

#### Voltagem

Tensão de entrada 230 V

Tensão de entrada 24...230 V AC/DC

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Tensão do sinal 24 V AC/DC...230 V AC

#### Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas 6

Corrente nominal por entrada 34 mA

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 60 mm

Altura produto instalado 90 mm

Comprimento 70 mm

Largura produto instalado 106 mm

Largura 6 modules

#### Comprimento

Distância máxima da ligação com botões de pressão 100 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN 0.2 W

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Material matéria plástica

**Instalação, montagem**

Tipo de montagem	Calha DIN
------------------	-----------

**Ligação**

Seção transversal do condutor (flexível)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal do condutor (rígida)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Tipo de contactos a ligar a uma entrada	livre de potencial, botão de pressão, interruptor, automatismo
acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal

**Configurações**

Modos de configuração possíveis	system
---------------------------------	--------

**Equipamento**

Número de saídas	0
------------------	---

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C

**Identificação**

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----