



TXA306



## Módulo 6 entradas bin. universais KNX

### Características técnicas

#### Arquitetura

Comunicação EIB

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

#### Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada 6

#### Conectividade

Sistema bus RF KNX Não

#### Equipamento

Tensão de sinal externa necessária Não

Frequência RF bidirecional Não

Com bateria Não

Para controlo AVAC Não

#### Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

#### Apenas para uso interno

Número de meio módulos de 17,5 mm 8

#### Iluminação

Controlo de LED Não

#### Materiais

Material Plástico

Cor Cinzento-claro

Código RAL 7035

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

#### Tensão

Tensão de entrada 24 - 230 V

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão AC/DC