



TXA310



Módulo 10 entradas binárias 230V KNX

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação EIB

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada 10

Conectividade

Sistema bus RF KNX Não

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária Não

Frequência RF bidirecional Não

Com bateria Não

Para controlo AVAC Não

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Apenas para uso interno

Número de meio módulos de 17,5 mm 8

Iluminação

Controlo de LED Não

Materiais

Material Plástico

Cor Cinzento-claro

Código RAL 7035

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

Tensão

Tensão de entrada 230 - 230 V

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)