



TXA310

Módulo 10 entradas binárias 230V KNX

Características técnicas

Funções

Módulo de BUS amovível	Não
Funções easy link	Funções de comutação, funções de regulação, funções de prioridade, funções de cena, funções de aquecimento e funções de temporização
Funções adicionais ETS	ETS funções adicionais: transmissor de valor 1 e 2 bytes, modo de 2 canais, função de mudança de nível

Configuração

Nº de módulos	6
---------------	---

Comandos e indicadores

Comando por botões de pressão luminosos	10 mA
---	-------

Voltagem

Tensão de entrada	230 V
Tensão de entrada	230 V AC
Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC
Tensão do sinal	230 V AC

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas	10
Corrente nominal por entrada	34 mA

Dimensões

Profundidade produto instalado	60 mm
Altura produto instalado	90 mm
Comprimento	70 mm
Largura produto instalado	106 mm
Largura	6 modules

Comprimento

Distância máxima da ligação com botões de pressão	100 mm
---	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	0.5 W
--------------------------------	-------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Material	matéria plástica

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Calha DIN
------------------	-----------

Ligação

Seção transversal do condutor (flexível)	0.75...2.5 mm ²
Secção transversal do condutor (rígida)	0.75...2.5 mm ²
Tipo de contactos a ligar a uma entrada	Botão de pressão / Interruptor
acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal

Configurações

Modos de configuração possíveis	system
---------------------------------	--------

Equipamento

Número de saídas	0
------------------	---

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----