



TXC518

### Det. mov. Highbay 360° KNX

#### Características técnicas

##### Arquitetura

Sistema bus	KNX
Modo de fixação	saliente

##### Funções

Duração de impulso máximo	480 mn
---------------------------	--------

##### Detecção

Ângulo de detecção	360 °
Distância de detecção frontal	7 m
Distância de detecção lateral	11 m

##### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	matéria plástica
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

##### Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	0 W
---	-----

##### Instalação, montagem

Altura máxima de montagem	8 m
---------------------------	-----

##### Configurações

Temporização mínima	5 s
---------------------	-----

##### Equipamento

substationinput	Não
Nº de canais	5
Radiofrequência bidireccional	Não
Ângulo de detecção horizontal	360 °