



TYA604D



Actuador bin./est. 4 canais 16A C KNX-S

Características técnicas

Conectividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

Dimensões

Profundidade	65 mm
Número de unidades de largura	4

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
-----	------------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
Corrente absorvida bus (repouso)	3 mA

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V	2300 - 2300 W
Potência de saída	2300 W

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Textos

Função

Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana

Tipo de ligação

Com terminais de encaixe QuickConnect