



TYF130



Acoplador linha KNX

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Calha DIN

Funções

Funções easy link pode ser usado como amplificador de linha

Configuração

Nº de módulos 2

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão de programação e LED vermelho de programação

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Tensão de alimentação do sistema 30V DC via bus

Dimensões

Largura 2 modules

Potência

Potência total dissipada em IN 0.5 W

Ligação

Tipo de ligação ao Bus bornes de ligação TG008

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

Configurações

Modos de configuração possíveis system

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Identificação

Série de design principal KNX