



TYFS120

**Interface IP / KNX secure**

**Características técnicas**

**Equipamento**

Servidor web	Não
Número de canais	8

**Tensão**

Tensão de funcionamento	24 - 24 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Comandos e sinalizadores**

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

**Dimensões**

Número de unidades de largura	1
-------------------------------	---

**Ligações**

Tipo de conector/ficha	RJ45
------------------------	------

**Textos**

Tipo de ligação	Ligaçāo da tensāo de alimentaçāo através do terminal KNX, Com ligação RJ45 para redes Ethernet/IP
-----------------	---