



TYFS120



## Interface IP / KNX secure

### Características técnicas

#### Arquitectura

Sistema bus KNX

#### Configuração

Nº de módulos 2

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão de programação e LED vermelho de programação

#### Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

#### Corrente eléctrica

Consumo do bus 20 mA

Consumo energia BUS (transferência) ≈ 20 mA

#### Dimensões

Altura de montagem a partir da calha DIN 65 mm

Largura 1 modules

#### Potência

Potência total dissipada em IN 0.6 W

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

#### Ligação

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

#### Configurações

Modos de configuração possíveis system

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento /  
 transporte -25...70 °C

#### Identificação

**Instruções**

---

Texto de indicação

Para as condições especiais nos novos estados  
federais.