



TYFS121



Router IP / KNX secure

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus KNX

Configuração

Nº de módulos 2

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão de programação e LED vermelho de programação

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Corrente eléctrica

Consumo do bus 20 mA

Consumo energia BUS (transferência) ≈ 20 mA

Dimensões

Altura de montagem a partir da calha DIN 65 mm

Largura 1 modules

Potência

Potência total dissipada em IN 0.6 W

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material matéria plástica

Ligação

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

Configurações

Modos de configuração possíveis system

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -25...70 °C

Identificação

Série de design principal

KNX

Instruções

Texto de indicação

Para as condições especiais nos novos estados
federais.