



TYFS122



Interface USB / KNX secure

Características técnicas

Arquitetura

Sistema bus	KNX
Modo de fixação	REG

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Compatibilidade

Transmissão	protocolos de transmissão compatíveis com USB 1.1/2.0
-------------	---

Conectividade

conectores / terminais	com tomada USB tipo B para tráfego de dados (alimentação de tensão por PC)
------------------------	--

Voltagem

Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC
--------------------------	--------------

Dimensões

Largura	2 modules
---------	-----------

Potência

Potência total dissipada em IN	0.15 W
Potência dissipada no cabo	0.15 W

Armazenamento

Taxa de transferência de dados	9.6 kBd
--------------------------------	---------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	ESPECIAL

Cabo

Comprimento cabo USB	máx. 5 m
----------------------	----------

Configurações

Modos de configuração possíveis	system
---------------------------------	--------

Equipamento

Tipo de interface	USB
-------------------	-----

Software

Aplicação

ligação bus/PC

Segurança

Índice de protecção IP

IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Identificação

Série de design principal

KNX