



UC2060MD

Kit modular 1x24M a.200 l.600

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação em barramentos

Configuração

Nº de módulos 24

Dimensões

Profundidade produto instalado 102 mm

Altura produto instalado 200 mm

Largura produto instalado 600 mm

Capacidade

Quantidade de meios módulos por calha 0

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Instalação, montagem

Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT 0

Elementos fornecidos

withcover Sim

Equipamento

Nº de filas 1

Quantidade de secção em largura 2

Quantidade de calhas 1

Acessoriável Sim

Nº de passos em altura 6

Segurança

Classe de protecção Classe I