



Barra de cobre perf. M6 20x5 l.1000

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 250 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 20 - 20 mm

Altura do barramento 5 mm

Equipamento

Número de secções 4

UC832