



UC844

Barra de cobre perf. M10 50x5 l.1750

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 600 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 50 - 50 mm

Altura do barramento 5 mm

Equipamento

Número de secções 7