



UC851

Parafuso de ligação M6x12 c/anelha

Características técnicas

Dimensões

Comprimento da rosca	12 mm
Largura da chave em mm	10 mm

Equipamento

Passo da rosca	1
Tamanho da rosca métrica	6 - 6
Tipo de rosca	Métrico
Com disco	Sim

Configuração

Rosca esquerda	Não
----------------	-----

Materiais

Material	Aço
Tratamento	Galvanizado