



UC855

### Parafuso de ligação M10x30 c/anilha

#### Características técnicas

##### Dimensões

Comprimento da rosca	30 mm
Largura da chave em mm	17 mm

##### Equipamento

Passo da rosca	1,50
Tamanho da rosca métrica	10 - 10
Tipo de rosca	Métrico
Com disco	Sim

##### Configuração

Rosca esquerda	Não
----------------	-----

##### Materiais

Material	Aço
----------	-----