



Barra de cobre perf. M10 63x5 I.1750

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 700 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 63 - 63 mm

Altura do barramento 5 mm

Equipamento

Número de secções 7

UC922