



Barra de cobre perf. M10 80x10 I.1750

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 1250 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 80 - 80 mm

Altura do barramento 5 mm

Equipamento

Número de secções 7

UC966E