



**Barra de cobre perf. M10 80x10 I.1750**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 1250 A

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora 80 - 80 mm

Altura do barramento 5 mm

**Equipamento**

Número de secções 7

UC966E