



UC967

Barra de cobre perf. M10 100x5 I.1750

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 1000 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 100 - 100 mm

Altura do barramento 5 mm

Equipamento

Número de secções 7