



UC967E

Barra de cobre perf. M10 100x10 l.1750

Características técnicas

Arquitectura

Flexível Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 1600 A

Dimensões

Altura produto instalado 100 mm

Comprimento 1750 mm

Largura produto instalado 1750 mm

Comprimento do barramento 5 mm

Largura das barras de barramento 100 mm

Equipamento

Quantidade de secção em largura 7

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade