



UC976

Ligadores de saída de terra I.500

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 160 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 5 mm

Profundidade interna 5 mm

Altura produto instalado 12 mm

Largura produto instalado 495 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Largura das barras de barramento 5 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 2 mm

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Material cobre

Tipo de tratamento da superfície ESPECIAL

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

canbeinslulatedmounting Não

canbemountinghorizontally Sim

Ligação

Nº de contactos 24

Acessórios incluídos

Tipo de acessórios de montagem Outro

Equipamento

Nº de filas 0

Quantidade de secção em largura 2

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

deviceprotectionclassiec61140 0

Segurança

Índice de protecção contra choques
mecânicos IK

ohne

textimpactstrength

nicht schlagfest

mainfireresistanceexx

-