



UM30A2

Barra de cobre perf. M6 30x5 I.880

Características técnicas

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 400 A

Dimensões

Altura produto instalado 30 mm

Largura produto instalado 900 mm

Comprimento do barramento 30 mm

Largura das barras de barramento 5 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 67 W

Materiais, acabamento, cores

Material cobre

Equipamento

Quantidade de secção em largura 1

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade