



**Barra de cobre perf. M6 30x10 I.880**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 630 A

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora 10 - 10 mm

Altura do barramento 30 mm

Comprimento do barramento 880 mm

**Equipamento**

Número de secções 1

**Materiais**

Material Cobre

UM30A5